

広告索引(五十音順)

<2022年9月号>

<ア>

(公財)市村清新技術財団…………… 前付4

エカート(株)…………… 前付1

大川原化工機(株)…………… 表紙2

<カ>

カツラギ工業(株)…………… 前付2

(株)カネカ…………… 後付1

関西化学機械製作(株)…………… 前付3

<タ>

耐圧硝子工業(株)…………… 表紙3

月島環境エンジニアリング(株)…………… 表紙4

(株)トリニティラボ…………… 表紙2

<ナ>

日本精密科学(株)…………… 後付2

本誌への広告は一手取扱の



中外へ

東京 TEL.03-3255-8411 FAX.03-3255-8412
大阪 TEL.06-6260-1791 FAX.06-6260-1540
名古屋 TEL.052-242-2510 FAX.052-242-2513
URL:<http://www.chugai-ad.co.jp/>

**カネカは、
実験カンパニー。**

失敗を恐れずに、とにかくやってみる。
実験の積み重ねから生まれる答えを楽しむ。
私たちは、他にないソリューションを生み出す
「実験カンパニー」であり続けます。

KANEKA
カガクでネガイをカナエル会社

株式会社 カネカ
東京本社 / 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32
大阪本社 / 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
www.kaneka.co.jp

NS


NHON SEIMITSU KAGAKU CO.,LTD

日本精密科学のプランジャーポンプ。

高品質

高精度

高耐圧



NS pump

High pressure plunger Pumps

●充実のラインナップ! 詳細は… <http://www.nihon-exa-sci.com>

高圧無脈流ツインプランジャーポンプ NP-SXシリーズ



NP-SX型ツインプランジャーポンプは、ピストン運動の切り替え時に発生する脈流を独自のプログラムソフトにより軽減し、**最高水準の無脈流送液**を実現いたしました。

- ・優れた耐薬品性
- ・高圧送液（最大35MPa）
- ・長時間の連続運転可能

形式	流量 (ml/min)	吐出圧力 (MPa)
NP-SX-10	0.1~10	10
NP-SX-50	0.1~50	35
NP-SX-200	0.2~200	10
NP-SX-400	1~400	10

日本精密科学株式会社

〒173-0011 東京都板橋区双葉町25-10 TEL.03-3964-1198 (代) FAX.03-3964-1199 e-mail:info@nihon-exa-sci.com

JASIS 2022

ご来場の際は、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

透明セラミックス製圧力容器

TFV-S/HPG-30-3-GC

■概要


本製品は、機械的強度に優れた「透明セラミックス」を用いた製品です。一般的な理化学ガラスよりも高強度なため、高圧下での反応、相変化、流体の観察が可能となりました。

例えば、「代替フロン」よりさらに環境負荷の低い冷媒である「グリーン冷媒」（自然冷媒の二酸化炭素も含む）の実験にもご使用いただけます。

■高圧流体観察セル TFV-S

仕様

- ・設計圧力：20MPa
- ・設計温度：100°C
- ・材質：サファイア
- ・形状：円筒管
- ・管の寸法：外径 16mm × 内径 7.1mm × 長さ 100mm
- ・可視部寸法：幅 10 mm × 長さ 58 mm



TFV-S

特長

- ・高強度、優れた熱伝導性
- ・高圧下での液体や気体の流れを観察することが可能

■ハイパーガラスシリンダー HPG-30-3-GC

仕様

- ・設計圧力：10MPa
- ・設計温度：180°C
- ・材質：結晶化ガラス
- ・形状：円筒管
- ・管の寸法：外径 35mm × 内径 25mm × 長さ 80mm
- ・可視部寸法：幅 18 mm × 長さ 46.5 mm



製品の外観



円筒管を
取り出したところ

特長

- ・HPG-96-3（広口型）の高圧対応製品
- ・高強度、優れた耐熱衝撃性
- ・高圧下での反応状態や相変化を観察することが可能
- ・攪拌子、温度センサーを設置することが可能

HPG-30-3-GC

補足事項（2製品共通）

- ・可視部のシール方式は、Oリングです。
Oリング材質に関しては、お問い合わせください。
- ・最外部の樹脂製透明保護管にて、安全対策を施しております。

※画像は参考例です。仕様に関しては、予告無く変更することがあります。



TAIATSU 耐圧硝子工業株式会社
TAIATSU TECHNO® CORPORATION



本社/東京営業所 ●〒113-0021東京都文京区本駒込3-27-9 TEL:03-3827-8211 FAX:03-3827-8218
大阪営業所 ●〒530-0044大阪府北区東天満2-1-10 KOUTOKUビル5F TEL:06-4309-6139 FAX:06-4309-6130
詳しくはHPを検索してください URL : <https://taiatsu.co.jp>

TSKE

月島環境エンジニアリング(株)は、半世紀以上におよぶプラスチック充填物、テラレット®の実績を踏まえ金属充填物、タワーインターナル等、マストランスファー製品を提供致します。

性能の優れたテラレット®第3ファミリーに最小サイズ、S-S型が加わり、ラボ機、パイロット装置からのスケールアップが一層容易になりました。


テラレットラインナップ

種類 項目	S-S			S-O			S			S-II			M			L			L-II			LL		
	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC	PE	PP	PVC
外径 (mm)	35			47			51			59			73			95			145			145		
高さ (mm)	11			19			19			19			27.5			37			48			48		
表面積 (m ² /m ³)	230			185			180			150			127			94			100			65		
空間率 (%)	88			88			89			92			89			90			93			95		

第1ファミリー

第3ファミリー

第2ファミリー



S-O型の形状は立体商標を取得致しました。

■お問合せ、お引合いは下記までご連絡下さい。また、当社ホームページからも関連情報をご覧頂けます。

TSKE 月島環境エンジニアリング株式会社

<https://www.tske.co.jp>

技術サービス部
充填物グループ

〒104-0053 東京都中央区晴海3-5-1
TEL:03-6758-2313 / FAX:03-6758-2325

九州事務所

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-14-1 小倉興産KMMビル710号
TEL:093-533-8122 / FAX:093-533-8123